


Tootekood	Nimi	In _{Cu}	In _{Al}	U _n
VG03-0003	OJL-klemm (sisend) 1xAl/Cu 35-120 (väljund) 2xCu 6-35 / 5xCu 2,5-16 / 4xCu 2,5-10	280 A	250 A	1000 V




Kruvikinnitus.
Max. polt Ø5





DIN-liistu kinnitus

Aseta klemm DIN liistule. Vaata pilti.
Vajuta kuni käib „klik“ ja klemm kinnitub ja lukustub.



DIN-liistult eemaldamine

Vabasta fiksaator kruvikeerajaga ning tõsta klemmi.



Juhtmed	
Hargnemine (väljund) H ₁ , H ₂ , H ₃ ja H ₄	Sisend- S
L ₁ [mm]	L ₂ [mm]
12	26

	Juhtmeid [kogus-tk]				
	Cu (Al)				

Ristlõige	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	S
120 mm ²					1 (1)
95 mm ²					1 (1)
70 mm ²					1 (1)
50 mm ²					2 (1)
35 mm ²				1	3 (1)
25 mm ²				1	-
16 mm ²	1		1	2	-
10 mm ²	1	1	1	3	-
6 mm ²	2	1	2	3	-
2,5 mm ²	3	3	3	-	-

Juhtme paigaldus pikkus

Ühendamine

Ühendage sisend jube, kui pealmine kate on avatud. Väljund juhtmeid saab ühendada ka siis, kui kate on suletud. TÄHELEPANU!
Alumiinium juhtmeid on lubatud ainult 1 ja SISENDISSE



	Pingutusmoment [Nm]				
	Kruvi				

	Kruvi				
	M _{H1}	M _{H2}	M _{H3}	M _{H4}	M _S
120 mm ²					19
95 mm ²					19
70 mm ²					10
50 mm ²					10
35 mm ²				6	6
25 mm ²				6	-
16 mm ²	3		3	3	-
10 mm ²	3	3	3	3	-
6 mm ²	3	3	3	3	-
2,5 mm ²	3	3	3	-	-

